

INON

マニュアル調光ステッカーD/Z

製品内訳 :


- ・ マニュアル調光ステッカーD/Z ×1
- ・ 使用説明書(本書) ×1



対応ストロボ : D-2000/Z-240/D-2000S/D-2000W/D-2000Wn(*1)

(*1)本製品はS-2000ストロボには対応致しません。

取り付け方法: シール台紙を剥がし、マニュアル調光ステッカーD/Zを、D-2000/
Z-240ストロボ背面操作パネルの右側、EV. コントロールスイッチの上から被せます(a)。
この時、マニュアル調光ステッカーD/Zがスイッチと干渉しないようご注意ください(b)。



発光量について: マニュアル発光時の各スイッチポジションに対応する発光量は下表の通りとなります。

メインモード スイッチ	EV. コントロール スイッチ	発光量	ガイドナンバー	
			Z-240	D-2000
FULL	--(任意)	1	24	20
M ^{0.5} ▼ ₋₆	-0.5	・	21	17
	-1	1/2	17	14
	・	・	14	12
	-2	1/4	12	10
	・	・	10	8.4
	-3	1/8	8.5	7.1
	・	・	7.1	5.9
	-4	1/16	6.0	5.0
	・	・	5.0	4.2
	-5	1/32	4.2	3.5
	・	・	3.6	3.0
	-6	1/64	3.0	2.5

有限会社 イノン

〒247-0061
神奈川県鎌倉市台2-18-9
Tel. 0467-48-2174
Fax. 0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>

2013年6月