

INON

イノン D ホルダー-延長バー

イノン製品のお買い上げ有難う御座います。


イノン D ホルダー-延長バーは、弊社「グリップベース D4」「D ホルダー」「グリップベース M1」に取り付ける事で、「LD レンズホルダー-S」、「M67 レンズホルダー-S」または「AD レンズホルダー」を取り付ける機能を追加するオプション製品です。

ご使用のアタッチメントレンズ やストロボ/LED ライトにより、本製品の取り付け方法や、必要となる別売オプションが異なります。後述の「作業手順/確認事項」にてご確認ください。

製品内訳	：	・ D ホルダー-延長バー本体①	×	1
		・ D ホルダー-延長バースペーサー ②	×	1
		・ サムノブネジ ③	×	1
		・ M6 キャップネジ ④	×	1
		・ M6 ワッシャー ⑤	×	1

取り付け対応製品：
【ベース】
(2011 年 12 月現在)

- ・ イノン「グリップベース D4」
- ・ イノン「D ホルダー」
- ・ イノン「グリップベース M1」



取り付け対応製品： 本製品にアタッチメントレンズを取り付けるためには、「レンズホルダー」を別途お買い求めいただく必要があります。ご使用になるアタッチメントレンズに対応するレンズホルダーをご用意ください。


(2011 年 12 月現在)

- ・ AD レンズホルダー（片面のみ取り付け可能）
- ・ M67 レンズホルダー-S
- ・ M67 レンズホルダー-W（片面のみ取り付け可能）
- ・ LD レンズホルダー-S
- ・ LD レンズホルダー-W（片面のみ取り付け可能）




D ホルダー-延長バー： 本製品の、グリップベース D4/D ホルダーへの取り付け方は 2 パターンあります。取り付けを行うレンズホルダー、アタッチメントレンズ、ストロボ/LED ライト、アーム II システムに合わせてお選びください。

グリップベース D4/D ホルダーのカラ側(内側)に取り付ける場合



グリップベース D4/D ホルダーのカラと反対側(外側)に取り付ける場合



- ① D ホルダー-延長バー本体を、グリップベース D4/D ホルダーに、付属の M6 キャップネジ/M6 ワッシャー各 1 個にて仮止めします。次に、付属のスペーサーを D ホルダー-延長バー本体の穴と D ホルダーのストロボ取り付け穴にはめ込みます。そのまま M6 キャップネジを(グリップベース D4/D ホルダー-付属の六角レンチを用いて)ねじ込み固定します。
- ② レンズホルダー-[ネジ]のレンズ取り付け側と反対の溝を D ホルダー-延長バーと合わせ、D ホルダーを挟んで反対側からレンズホルダー-押えを重ねます。
- ③ 本製品付属のサムノブネジをねじ込んでレンズホルダーを固定し、取り付け完了です。

レンズホルダー-[ネジ]は、必ず D ホルダー-延長バー側に取り付けてください。スペーサー(D ホルダー)側に取り付けると、レンズホルダーを破損する恐れがあります。

“ストロボ” / : 本製品への、“ストロボ” / “LED ライト” の取り付け方法には、以下 3 パターンがあります。

“LED ライト” /
アーム II システムの取り付


- (A) イン「Z ジョイント」を装着済みの“ストロボ”または“LED ライト”を、直接取り付ける場合、あるいは、イン「シングルライトホルダー・LE」を装着済みの“LED ライト”を、直接取り付ける場合
- (B) イン「マルチエレクトベース II」、「マルチエレクトベース II ・ロング」を本製品に取り付け、“アーム II システム”製品を介して、“ストロボ” / “LED ライト”を取り付ける場合
- (C) イン「Z アダプター」を本製品に取り付け、“アーム II システム”製品を介して“ストロボ” / “LED ライト”を取り付ける場合

(B) / (C) の場合、上記製品のほか、実際に“ストロボ” / “LED ライト”を取り付けるまでに「クランプ」、「Z アダプター」、「YS アダプター」、「アームボディ」といった“アーム II システム”製品を別途ご用意頂く必要があります。“アーム II システム”構成詳細や、対応ストロボにつきましては、本製品のご購入店へお問合せ頂くか、弊社ホームページ、ストロボ 付属の使用説明書をご参照下さい。

なお、弊社ワイヤレス対応ストロボとのワイヤレス接続は、レンズホルダーがカメラ側ミラーの反射光を遮ることがあるため、非対応とさせていただきます。光ケーブル接続にてご使用ください。

(A) の場合

「クリップベース D4」、「D ホルダー」付属の D ホルダー・スペーサーを、D ホルダー・延長バー本体のストロボ 取り付け穴（左下画像中、矢印で示した穴）にはめ込みます。この状態で、あらかじめ「Z ジョイント」を装着済みの対応ストロボ / LED ライトや、「シングルライトホルダー・LE」を装着済みの LED ライトを取り付けて下さい。詳細は、「Z ジョイント」「シングルライトホルダー・LE」付属の使用説明書をご参照下さい。なお、D ホルダー・スペーサーをはめ込む方向は、「Z ジョイント」 / 「シングルライトホルダー・LE」の金属製ネジが接する方向から（＝蝶ネジをねじ込むのと反対方向から）となります。反対方向からはめ込んだ場合、「Z ジョイント」 / 「シングルライトホルダー・LE」の金属製ネジが、D ホルダー・延長バーを傷つけてしまいます。



D ホルダー・スペーサーをはめ込む




レンズホルダーをDホルダーの内側に装着した場合



レンズホルダーをDホルダーの外側に装着した場合

(B) の場合

「マルチエレクトベース II」、「マルチエレクトベース II ・ロング」付属の M6 キャップネジ / M6 ワッシャーを使って、D ホルダー・延長バー本体のマルチエレクトベース取り付けネジ穴（左下画像中、矢印で示したネジ穴）に、夫々ネジ止め可能です。また、上記製品の取り付け場所 / 方向は、右下 2 画像のように、レンズホルダーの反対側となります。




レンズホルダーをDホルダーの内側に装着した場合



レンズホルダーをDホルダーの外側に装着した場合

(C) の場合

「Z アダプター」付属の止めネジ（M6、黒色）とスペーサー（黒色）を使って、D ホルダー・延長バー本体の Z アダプター取り付けネジ穴（左下画像中、中央の矢印で示したネジ穴）に、ネジ止め可能です。なお、「Z アダプター」は、事前に付属の M2 キャップネジ / M2 スプリングワッシャー各 3 個を、下画像の通り組み付けておく必要があります。詳細は、「Z アダプター」付属の使用説明書をご参照下さい。また、「Z アダプター」の取り付け場所 / 方向は、右下 2 画像のようにレンズホルダーの反対側となります。



Z アダプターに M2 キャップネジ / M2 スプリングワッシャーを組み付ける



レンズホルダーをDホルダーの内側に装着した場合



レンズホルダーをDホルダーの外側に装着した場合

- メンテナンスについて** :
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
 - ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります（POM など）。
 - ・ 電蝕による劣化を防ぐ為に、金属製の各部品へ、ハウジング 付属のグリスを定期的に塗って下さい。

- 保管上の注意** :
- ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品（樟脳やナフタリンなど）の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、劣化/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
 - ・ お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意** :
- ・ M6 キャップ 部品が適切に締め付けられていないと、ハウジング / プロテクター/ストローク 本体/LED ライト本体等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。取り付け作業の各項目を今一度ご確認の上、正しく行なって下さい。
 - ・ 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、取り付け対応【ベース】をしっかりと持って行ない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。また、本製品自体や取り付け対応製品【レンズ 部品】などを持つことはおやめ下さい。何れの場合にも、ハウジング / プロテクター等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。

- オプションについて** :
- ・ Z ジョイント ¥1,500- (税抜)
対応する弊社オリジナル対応外部ストローク（「IS-2000」、「D-2000」、「Z-240」等）や、対応するライト部品（「ダブルライト部品-LE」、「クアッドライト部品-LE」等）を、本製品を始めとする「YYS アダプター」互換アームへ取り付け可能とするオプションです。特に、本製品や「D 部品」「シューベース」と組み合わせる事で、コンパクト/シンプルに外部ストロークの取り付けが可能です。
 - ・ シングルライト部品-LE ¥2,000- (税抜)
LED ライト製品 1 個を、「YYS アダプター」互換アームへ取り付け可能とするオプションです。特に、本製品や「D 部品」「シューベース」と組み合わせる事で、コンパクト/手軽にカメラシステムへの取り付けが可能となります。
 - ・ M67 レンズ 部品-S ¥4,200- (税抜)
M67 マウントのレンズを、アームボディに取り付けできるようにするパーツです。水中でのレンズ交換、持ち運びに役立ちます。
 - ・ AD レンズ 部品 ¥3,800- (税抜)
AD マウントおよび 28AD マウントのレンズを、アームボディに取り付けできるようにするパーツです。水中でのレンズ交換、持ち運びに役立ちます。本製品には、AD レンズ 部品-[赤]のみ使用。
 - ・ グリップベース D4 ¥8,000- (税抜)
新開発の“SPS (スライドプレートシステム)”を搭載し、多くのハウジングへ直接取り付け/YYS アダプター互換アーム接続部の増設を実現。各種アタッチメント用“マウントベース”の取り付けはもちろん、イン“アーム II システム”/専用オプション製品の追加で、複雑なライティングにも対応する（ストロークの位置を調節可能な）構成や、多灯構成への拡張が可能です。本製品と組み合わせる事で、M67 レンズ 部品/AD レンズ 部品が取り付け可能となります。
 - ・ D 部品 ¥4,000- (税抜)
「グリップベース D4」/「ビデオベース-V1」に組み合わせる事で、「YYS アダプター」互換アーム接続部/グリップ/部品部を増設可能なオプションです。2 灯以上のストローク/LED ライト増灯や、両手でのシステム保持を可能とします。



イン D 部品-延長バー 主要性能 [*1]	
名称	D 部品-延長バー
寸法	25mm(幅)×91mm(高さ)×10mm(奥行)
本体重量	53g (陸上) / 約34g (水中)
本体材質 / 表面処理	耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト 等

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

有限会社 イン
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL http://www.inon.co.jp/

2011 年 12 月