

# INON

## INON ウェイトプレート 柵 固定型

INON製品のお買い上げ有難う御座います。


INON ウェイトプレートは、各種ウェイトを装着して三脚代わりの台座とし、弊社「ダ イレクトベースYS」、「ダ イレクトベースYS RT」、「ダ イレクトベースⅢ」、「マルチダイレクトベースⅡa」などを組み合わせる事で、弊社 LED ライト/ストロボ/GoPro®関連製品を自由自在に展開させることができる基本パーツです。



### 注意

本製品は、大重量のウェイトを固定する製品です。製品の取り付け、取り外しに不備があった場合、製品の予期せぬ落下などにより、人が傷害を負う可能性があります。下記【ウェイト取り付け方法】をご参照頂き、しっかりとウェイトを固定して下さい。

製品内訳	:	・ ウェイトプレート本体 〔ウェイトプレート用ストラップ〕	①	× 1
		・ M5 ワッシャー	②	× 4
		・ M5x18 キャップネジ	③	× 4
		・ M5x25 キャップネジ	④	× 4
		・ M5x30 キャップネジ	⑤	× 4
		・ M5x35 キャップネジ	⑥	× 4
		・ M5 六角レンチ	⑦	× 1
		・ ウェイトプレート M5 プレート	⑧	× 2
		・ M6 スペーサー大(長さ 5mm)	⑨	× 1
		・ M6 スペーサー小(長さ 3mm)	⑩	× 2
		・ 使用説明書(本書)		× 1



取り付け対応ウェイト:	:	・ 村上商事株式会社 鉛ウェイト 500g
(2015年12月現在)		・ 日光社 鉛ウェイト 1kg
		・ 日光社 鉛ウェイト 1.5kg
		・ 日光社 鉛ウェイト 2kg


※カーウェイトは対応外となります。

※上記以外のウェイトへの本製品の取り付けにつきましては、保証外となります。

※ベルトを通す溝が変形して狭くなっているウェイトには、本製品を取り付けできないことがあります。

取り付け対応製品:	:	・ INON 「ダイレクトベースYS」
(2015年12月現在)		・ INON 「ダイレクトベースYS RT」
		・ INON 「ダイレクトベースⅢ」
		・ INON 「マルチダイレクトベースⅡa」
		・ INON 「マルチダイレクトベースⅡ」
		・ INON 「マルチダイレクトベースⅡ WB」
		・ INON 「マルチダイレクトベースⅡ-ロング」

ウェイト取り付け方法	:	本製品にウェイトを取り付けます。取り付けるウェイトによって、使用する柵の種類が異なります。
		・ 村上商事株式会社 鉛ウェイト 500g →M5x18 キャップネジ
		・ 日光社 鉛ウェイト 1kg →M5x25 キャップネジ
		・ 日光社 鉛ウェイト 1.5kg →M5x30 キャップネジ
		・ 日光社 鉛ウェイト 2kg →M5x35 キャップネジ



取り付けるウェイトの種類に適した「M5 キャップネジ」4本に、「M5 ワッシャー」を挿入し、左図を参照の上、「ウェイトプレート本体」→「ウェイト」→「ウェイトプレート M5 プレート」の順番に重ね、「M5 キャップネジ」の柵先を、「ウェイトプレート M5 プレート」のネジ穴部分に合わせ、付属の「M5 六角レンチ」を用いてしっかりと柵を締め込んで下さい。

この柵締めが緩いと、予期せぬウェイトの落下の可能性があり、大変危険となります。十分に強く締め付けて下さい。

ウェイトによっては、ウェイトベルトを通す間隔が狭く、「M5 キャップネジ」が通りにくいものがあります。その際には、「M5 キャップネジ」を強くねじ込んで下さい。




ウェイト取り付け後


## 対応製品取り付け方法 :

以下画像では「ネジ固定型」を使用しておりますが、対応製品および取り付け方法は「ベルクロ型」と同一です。


## ダ イレクトバ ー ス YS



M5 ねじ穴




「ダイレクトベースYS」付属の M5 キャップ ねじに M5 ワッシャーを挿入します。  
次に、M5 キャップ ねじの先端を、「ウェイトプレート本体」の【M5 ねじ穴】2ヶ所に合わせ、六角レンチでしっかりと締め付けて下さい。



取り付け後

## ダ イレクトバ ー ス YS RT

「ダイレクトベースYS RT」  
底面突起位置合わせ穴

M6 ねじ穴




「ダイレクトベースYS RT」底面から突起している M6 キャップ ねじ先端と 2ヶ所の凸部を、それぞれ「ウェイトプレート本体」の【M6 ねじ穴】 / 【「ダイレクトベースYS RT」底面突起位置合わせ穴】に合わせ、六角レンチでしっかりと締め付けて下さい。




取り付け後

## ダ イレクトバ ー ス III

「ダイレクトベースYS RT」  
底面突起位置合わせ穴

M6 ねじ穴



M6 キャップ ねじ [ダイレクトベースIII付属]

M6 スペーサー大 (長さ 5mm)


M6 スプリング ワッシャー [ダイレクトベースIII付属]

O リング [ダイレクトベースIII付属]


取り付け後

- ・ 「ダイレクトベースIII」の底面に装着されている、M6 キャップ ねじ 抜け防止用の O リング を外し、M6 キャップ ねじを「ダイレクトベースIII」本体から外します。
- ・ 本製品付属品「M6 スペーサー大 (長さ 5mm)」を、外したダイレクトベースIIIの M6 キャップ ねじに挿入します。この時、挿入する部品の順番は上画像参照の上、「M6 キャップ ねじ」→「M6 スペーサー大 (長さ 5mm)」→「M6 スプリング ワッシャー」→「ダイレクトベースIII本体」→「O リング」として下さい。
- ・ 「ダイレクトベースIII」底面から突起している M6 キャップ ねじ先端と 2ヶ所の凸部を、それぞれ「ウェイトプレート本体」の【M6 ねじ穴】 / 【「ダイレクトベースYS RT」底面突起位置合わせ穴】に合わせ、六角レンチでしっかりと締め付けて下さい。

マルチ イレクトベース II a  
 マルチ イレクトベース II  
 マルチ イレクトベース II WB  
 マルチ イレクトベース II ・ロング



M6 ねじ穴



- ・ 「マルチ イレクトベース II a」/「マルチ イレクトベース II」/「マルチ イレクトベース II WB」/「マルチ イレクトベース II ・ロング」付属品の M6 キャップボルト 2 個に、本製品付属品「M6 スペーサー小 (長さ 3mm)」を挿入します。
- ・ 「ウェイトプレート本体」の【M6 ねじ穴】に、「マルチ イレクトベース II a」/「マルチ イレクトベース II」/「マルチ イレクトベース II WB」/「マルチ イレクトベース II ・ロング」付属品の六角レンチを用いて、ねじを締め付けて下さい。

- メンテナンスについて** :
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
  - ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤 (特にアルカリ性洗剤) などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品に取り付ける対応製品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります (ホリカーボネートなど)。

- 保管上の注意** :
- ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品 (樟脳やナフタリンなど) の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、錆/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
  - ・ お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意** :
- ・ 本製品は、本紙に記載された“取り付け対応仕体”との組み合わせのみ、使用可能であることを確認していただきます。それ以外の“取り付け非対応仕体”と組み合わせた場合、取り付け出来ない可能性がございます。その際には本製品の取り付けを無理に実施しないで下さい。取り付け作業を実施する過程において、製品等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
  - ・ 本製品は、本紙に記載された“取り付け対応製品”との組み合わせのみに対応しています。上記以外の製品と組み合わせて使用しないで下さい。取り付けを行った製品等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
  - ・ 本製品は、仕体という大変重量のある製品を固定する製品です。製品の取り付け、取り外しに不備があった場合、製品の予せぬ落下などにより、人が傷害を負う可能性があります。【ウェイト取り付け方法】をご参照頂き、しっかりと仕体を固定して下さい。

- オプションについて** :
- ・ ダイレクトベース YS ¥800- (税抜)  
 「ウェイトプレート」シリーズ専用のベースアダプター。左右の回転機能を除去しロープライスを実現。  
 「シングルライトホルダー-L」/「シングルライトホルダー-LF」/「Z ジョイント」などを介して、ストロボやライト、GoPro 関連製品の取り付けが可能。



- ・ ダイレクトベース YS RT ¥1,800- (税抜)  
 「SD マウントケージ HER03/3+/4」/「SD マウントケージ HER03/3+」/「クリップベース D4」/「クリップベース M1」/「ウェイトプレート」/「三脚アダプター」/「M6 ジョイント」など、様々な製品に対応可能な、左右回転機能を備えたベースアダプター。



有限会社 イノ  
 〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9  
 Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178  
 E-mail support@inon.co.jp  
 URL http://www.inon.co.jp/  
 2015年12月