

INON

イン シューベース 1/4-20UNC

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

イン シューベース 1/4-20UNC は、シングルライトホルダー・LF (LE) 三脚用及び、アクションカメラ等を、カメラハウジングのアクセサリシュー等に取り付け可能なオプションです。また、本製品は分解することによって、雲台として三脚に取り付けることも出来ます。自由雲台のシステムを採用することで、コンパクトでありながら広い可動域(左右 360°/前後 180°)を確保しています。

- 製品内訳
- ・ シューベース 1/4-20UNC 本体① ×1
 - ・ 六角レンチ(対辺 3/16 インチ)② ×1
 - ・ 使用説明書(本書) ×1



- 取り付け対応製品 : 【シュー取付部】
(2017年11月現在)
- ・ 防水カメラハウジング、及び“マウントベース”、“ビデオベース”等のアクセサリシュー (*1)
 - ・ イン 「シューベーススパーサー」「シューベースアダプター D4」「シューベースアダプター X-2」 + 対応製品

【1/4 インチカメラネジ部】

- ・ イン 「シングルライトホルダー・LE 三脚用」 + イン LE シリーズライト (LE350 等)
- ・ イン 「シングルライトホルダー・LF 三脚用」 + イン LF シリーズライト (LF1000-S 等)
- ・ イン アクションカメラ用アクセサリ 「SD マウントケージ」各種
- ・ 「1/4 インチ 20UNC」規格のネジ穴(深さ 5mm 以上)を備えたアクションカメラ/コンパクトデジタルカメラ類

【雲台の底部】

- ・ 三脚の 1/4 インチカメラネジ に取り付け可能

(*1) 取り付け対応ハウジングにつきましては、弊社ホームページ上の本製品紹介ページで公開しております「[取り付け対応表](#)」をご確認下さい。

取り付け例



使用方法

アクセサリシューへの取り付け方

- 本体のロックバーを締めてから、取付ダイヤルをゆるめ、フック板を浮かせた状態にします。
- 本体をアクセサリシューの奥まで差し込みます。
- フック板の“ツメ”を、アクセサリシューの奥に引っ掛け、取付ダイヤルを締め付けて固定します。(*3)



(*3) アクセサリシューの形状によっては、フック板のツメが、アクセサリシューの奥まで届かない場合があります。その場合は、フック板のツメを手前側にして、取り付けを行って下さい。

取り付け後の確認


取り付け後は、必ず、取付ダイヤルが適切に締め付けられている事、及び下画像の通りにシューベース1/4-20UNC本体が正しい位置に取り付けられている事を確認して下さい。

取付ダイヤルが適切に締め付けられていなかったり、シューベース1/4-20UNC本体が誤った取り付けをされていた場合は、本製品、及び取付製品が脱落/破損/紛失する恐れがあります。十分にご注意下さい。



正しい取り付け例

シューベース1/4-20UNC本体が、アクセラシューの奥まで差し込まれていない



フック板の“ツメ”が、アクセラシューの上に乗し込んでいる


誤った取り付け例

角度の調節方法

雲台部分は、ロックレバーをゆるめる(左回転させる)と、左右に360°回転、前後に180°動かすことができます。ロックレバーを締める(右回転させる)と固定されます。

なお、ロックレバーを締めた状態であっても、ボール部分は完全には固定されないため、適度なフリクションで方向を調節可能です。


※組み合わせる製品によっては、可動範囲に制限が加わる可能性がありますのでご留意下さい。



1/4 インチカメラネジ部への製品の取り付け



ロックレバーをゆるめた状態にして、製品を支えながら、本体の1/4 インチカメラネジ台座部分を回転させて、ねじ込みます。

製品をある程度ねじ込んだ後、右画像のように1/4 インチカメラネジ台座のレバーに指を掛けて、1/4 インチカメラネジ台座を更に回転させて、増し締めして下さい。



分解 / 三脚等へ取り付け / 組立方法

- ロックレバーを締めた状態で、付属の六角レンチ(対辺3/16インチ)を用いて本体底部のキャップネジをゆるめ、「雲台」と「シュー取付部」の2つのパーツに分解します。
- 「雲台」底部にある「三脚ネジ穴(1/4インチ)」を利用して、三脚に取り付けが可能です。
- 元通りに組み立てる場合は、ロックレバーを締めた状態で、「雲台」の「切欠き」と、「シュー取付部」の「指標」を合わせ、六角レンチ(対辺3/16インチ)を用いて、キャップネジを締め付けます。




- メンテナンスについて** :
- ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。変形や破損の原因になる為、火や熱などに直接当てないで下さい。
 - ・ お手入れの際、アルコールやベンジン、シンナーなどの有機溶剤や、防錆剤、潤滑剤、艶出し剤、洗剤（特にアルカリ性洗剤）などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい。本製品の構成部品には、上記物質に触れると溶けたり、脆くなったりといった変化が起こるものがあります（ホリカーボネートなど）。

- 保管上の注意** :
- ・ 乾燥後は、直射日光の当たらない、風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい。薬品（樟脳やナフタリンなど）の雰囲気下や、寒冷/高温/多湿環境下、温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい。変形や破損、カビ/錆の発生、腐蝕等の原因となります。
 - ・ お子様の手が届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。

- 取り扱い上の注意** :
- ・ 本製品に“取り付け対応製品”を取り付けた状態でロックバーをゆるめると、製品が急に倒れることがあります。手を挟むなどケガの原因となりますので、ロックバーをゆるめる際は、右画像のように必ず“取り付け対応製品”を支えながら作業を行って下さい。
 - ・ 取付ダイヤルが適切に締め付けられていなかったり、シューベース 1/4-20UNC 本体が正しい位置に取り付けられていなかったりすると、本製品、及び取付製品が脱落/破損/紛失する恐れがあります。前記取り付け方法の項を今一度ご確認の上、正しく行なって下さい。
 - ・ 本製品は、“取り付け対応製品”と“対応ハウジング等”との組み合わせのみに対応しています。上記以外の製品と組み合わせて使用しないで下さい。ハウジング/フロッタや、取り付けを行った製品等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。
 - ・ 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、“対応ハウジング等”をしっかりと持って行かない、過度な衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。また、本製品自体や“取り付け対応製品”を持つことはおやめ下さい。何れの場合にも、ハウジング/フロッタ等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。



- オプションについて** :
- ・ キノン用アクセサリシューベース ¥400- (税抜)
本製品を、アクセサリシューを備えているキノン社製ウォータープルーフケースに取り付ける場合に必要です。アクセサリシュー部に貼り付けることで、ガタつきを防止します。



- ・ シューベースアダプター D4 ¥1,900- (税抜)
「グリッパース D4」などのベーステ製品や、「フロントアーム for MRS」といった対応製品に、直接、本製品を取り付け可能とするオプションです。



- ・ シューベースアダプター X2 ¥2,200- (税抜)
「X-2」シリーズハウジングや「グリッパース III」といった対応製品に、直接、本製品を取り付け可能とするオプションです。



- ・ シューベースアダプター ¥700- (税抜)
“フロントアーム” / “メガフロントアーム” や、“スティックアーム” + 「M5 ジョイント」、
“マルチボールアーム” + 「M5 ジョイント」といった対応製品に、直接、本製品を取り付け可能とするオプションです。



本書で説明を行っている各作業(以下、「各作業」と記述)等は、“対応ハウジング”メーカーが関知している物ではありません。「各作業」等についてのご質問、お問合せ等は、決して“対応ハウジング”メーカーに行わないで下さい。また、同様の理由により、「各作業」等を行う場合、お客様ご自身が全ての責任を負う必要がある事をご確認下さい。

「各作業」等を行う事によって、“対応ハウジング”の保証期間内であっても、“対応ハウジング”メーカーの無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります。予めご了承下さい。“対応ハウジング”の保証条項詳細につきましては、付属の使用説明書/保証書をご確認下さい。

万一、「各作業」等を行う事によって不具合(“対応ハウジング”本体、“対応ハウジング”付属品、“対応ハウジング”内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。

万一、「各作業」等を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。

以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「各作業」等を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

イン シューベース1/4-20UNC 主要性能 [*1]	
名称	シューベース 1/4-20UNC
寸法	44mm(幅)×72mm(高さ)×40mm(奥行)
本体重量	78g(陸上) / 約45g(水中)
本体材質 / 表面処理	ホリカーホネート / アルミ合金等

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

株式会社 イン
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>
2023年12月